


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8660.000**

угловые элементы цоколя с  
панелями цоколя, передними и  
задними

Состояние: 31.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.000 - угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними для системы цоколей VX, листовая сталь

Base/plinth corner pieces with trim panels for flexible cable entry.



## ФУНКЦИИ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Арт. №            | VX 8660.000  |
| Преимущества      | <p>Reliable – Excellent stability of the base/plinth</p> <p>Flexible – Countless interior installation options with VX accessories</p> <p>Simple – Flush termination between the baying points</p> |
| Материал          | <p>Угловой элемент цоколя: листовая сталь</p> <p>Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь</p> <p>Угловая и соединительная заглушка: пластик</p>   |
| Цвет              | RAL 9005   |
| Комплект поставки | <p>4 угловых заглушки</p> <p>Вкл. крепежный материал</p> <p>4 угловых элемента, высота 100 мм</p> <p>2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм</p>   |
| Указание          | <p>Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя</p>   |
| Размер            | Высота: 100 мм   |

# ФУНКЦИИ

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Подходит для                  | Тип корпуса: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TX CableNet<br>TS<br>TS IT<br>TP<br>PC<br>IW<br>CX<br>Ширина: = 300 мм    |
| Type rating согл. UL 50E      | Type 1<br>Type 12  |
| Вес                           | 3,24 кг  |
| Упаковка                      | 2 шт.  |
| Вес нетто                     | 3.2  |
| Gross weight                  | 3.243  |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 12,3 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)   |
| Note on PCF category          | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД                     | 94039910   |
| EAN                           | 4028177978027  |
| ETIM 9                        | EC000721   |
| ETIM 8                        | EC000721   |
| ECLASS 8.0                    | 27182003   |

# Одобрения

|            |                  |
|------------|------------------|
| Одобрения  | UL + C-UL - FTTA |
| Объяснения | PCF-declaration  |