


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8660.007

# угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними

Состояние: 06.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.007 - угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними для системы цоколей VX, листовая сталь

Base/plinth corner pieces with trim panels for flexible cable entry.



## Функции

|                   |   |
|-------------------|---|
| Арт. №            | VX 8660.007   |
| Преимущества      | Reliable – Excellent stability of the base/plinth<br>Flexible – Countless interior installation options with VX accessories<br>Simple – Flush termination between the baying points |
| Материал          | Угловой элемент цоколя: листовая сталь<br>Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь<br>Угловая и соединительная заглушка: пластик   |
| Цвет              | RAL 9005  |
| Комплект поставки | 4 угловых заглушки<br>Вкл. крепежный материал<br>4 угловых элемента, высота 100 мм<br>2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм   |
| Указание          | Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя                                     |
| Размер            | Высота: 100 мм  |

## Функции

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Подходит для                  | Тип корпуса: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TX CableNet<br>TS<br>TS IT<br>TP<br>PC<br>IW<br>CX<br>Ширина: = 1.200 мм  |
| Type rating согл. UL 50E      | Type 1<br>Type 12  |
| Вес                           | 7,01 кг  |
| Упаковка                      | 2 шт.  |
| Вес нетто                     | 7 kg   |
| Gross weight                  | 7,008 kg   |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 26,7 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Note on PCF category          | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД                     | 94039910   |
| ETIM 9                        | EC000721   |
| ETIM 8                        | EC000721   |
| ECLASS 8.0                    | 27182003   |
| Описание продукта             | VX base/plinth corner piece with trim panel, front and rear, H: 100 mm, for W: 1200 mm, sheet steel            |

## Одобрения

|            |                  |
|------------|------------------|
| Одобрения  | UL + C-UL - FTТА |
| Объяснения | PCF-declaration  |