

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8806.750

## Система линейных шкафов TS 8

Состояние: 17.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8806.750 - Система линейных шкафов TS 8 ЭМС-шкафы

Крупногабаритные шкафы серии TS 8 обладают даже в стандартной версии "хорошей" степенью экранирования. Для повышенных требований по ЭМС Rittal предлагает шкаф TS 8 с высокой степенью ВЧ-экранирования.

## Функции

Арт. №	TS 8806.750
Описание продукта	Крупногабаритные шкафы серии TS 8 обладают даже в стандартной версии "хорошей" степенью экранирования. Для повышенных требований по ЭМС Rittal предлагает шкаф TS 8 в сертифицированном VDE исполнении с высокой степенью ВЧ-экранирования.
Product modification	Покрытие листовой стали изменено с алюминий-цинк на цинк-магний. Преимущества: улучшенная пластичность, оптимальная защита от коррозии, единый внешний вид.
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм Крыша: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм Дверь: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа: гладкий Дверь, задняя стенка и крыша: окрашенные снаружи и неокрашенные изнутри Панели основания: оцинкованные Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035

## Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа Дверь(и) Навеска двери правая, меняется на левую Задняя стенка Потолочная панель Панели основания Монтажная панель 4 рым-болта для транспортировки Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажных шины TS 18 x 38 мм 2 монтажные перемычки по глубине шкафа
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
Type rating согл. UL 50E	Type 1
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм
Указание	При соединении шкафов в линейку необходимо ЭМС-уплотнение
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	121,8 kg
Gross weight	126,8 kg
Код ТНВЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	TS линейный шкаф, ШВГ: 800x2000x600 мм, листовая сталь, ЭМС-исполнение, с монтажной панелью, однодверный спереди

## Одобрения

# Одобрения

---

Одобрения

DNV  
UL + C-UL (listed)

---

Объяснения

Декларация производителя  
Декларация о соответствии  
Декларация о соответствии UK