

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 9672.181

### Секционные двери

Состояние: 01.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 9672.181 - Секционные двери для TS

Навеска двери на выбор правая либо левая.



## Функции

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №            | TS 9672.181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Описание продукта | Для шкафов TS вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора SZ 2305.000. Серийный замок с под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши исполнение F, а при высоте более 600 мм на комфортную ручку. |
| Материал          | Листовая сталь, 2 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Поверхность       | Структурное покрытие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Цвет              | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Комплект поставки | Разделительная перемычка<br>Шарниры<br>Элементы замка<br>Вкл. крепежный материал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Функции

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Размер                            | Ширина: 800 мм<br>Высота: 150 мм            |
| Подходит для                      | Ширина: = 800 мм                            |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 54 для полностью закрытого шкафа         |
| Упаковка                          | 1 шт.                                       |
| Вес нетто                         | 3,378 kg                                    |
| Gross weight                      | 3,578 kg                                    |
| Код ТНВЭД                         | 94032080                                    |
| ETIM 9                            | EC002525                                    |
| ECLASS 8.0                        | 27182204                                    |
| Описание продукта                 | SV секционная дверь, ШВ: 800x150 мм, для TS |