


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.610

Адаптер силового выключателя

Состояние: 04.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.610 - Адаптер силового выключателя 3-пол.

Адаптеры силовых выключателей для универсального и простого монтажа силовых выключателей.

Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | SV 9342.610 |
| Материал | Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Защитный кожух клемм Установочная шпонка |
| Тип подключения (электрического) | Рамная клемма |
| Номинальный ток макс. | 250 А |
| Номинальное рабочее напряжение | 690 В, 3~ |
| Указание | Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться |
| Electrical ratings UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7 |
| Отвод проводов | снизу |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием | 60 mm |
| Количество полюсов | 3-пол. |
| Размер | Ширина: 105 мм Высота: 240 мм |
| Подключение проводов | 35 - 120 мм ² |
| Подходит для шин | Высота: 5, 10 мм |

Функции

| | |
|--------------------------------------|--|
| Клемма для гибких медных шин (Ш x В) | 18,5 x 15,5 мм |
| Подходит для производителя (тип) | ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4) Allen Bradley (140U-J) Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2) GE (FE160, FE250, FD160) Legrand (DPX 250) Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW) OEZ (BD250N, BD250S) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250) Schrack (MC2) Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62) Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250) |
| Сертификаты | UL |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 1,299 kg |
| Gross weight | 1,311 kg |
| Доля меди (кг / штук) | 0,426 |
| Код ТНВЭД | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Описание продукта | CB приборный адаптер 250А, 3-пол., отвод проводов снизу (60 мм), RAL 7035 |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |