Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 1112.000 Armario básico AX, chapa de acero

Estado: 30/10/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



AX 1112.000 - Armario básico AX, chapa de acero

El armario compacto AX con levas marcadas en el techo, suelo y lateral replica la conocida retícula de 25 mm del armario grande VX25. Gracias a este sistema único, patentado, los armarios compactos AX están preparados para poder ser equipados y actualizados. Los componentes y accesorios del sistema pueden instalarse de forma sencilla, rápida y segura sobre las guías, sin necesidad de taladrar.







Características

Referencia	AX 1112.000	
Ventajas	Más opciones de montaje interior gracias a las levas integradas en la retícula de 25 mm en combinación con el carril para montaje interior y nuestra amplia gama de accesorios Mantenimiento del grado de protección (UL-Approbation) a partir del montaje del carril para montaje interior sin taladrar Nivel de montaje adicional y elevada capacidad de carga gracias a la guía de equipamiento del suelo Fácil planificación y configuración con el configurador RiPanel de Rittal	
Material	Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado	
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada	
Color	RAL 7035	

© Rittal 2025 2

Características

Unidad de envase	Armario con puerta(s)
	Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja
	Placa de montaje Listón de puerta perforado
	Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Tipo de comunicación según UL	Type 1
50E	Type 12
Código IK	IK10
Dimensiones	Anchura: 1.200 mm
	Altura: 400 mm
	Profundidad: 300 mm
Grosor del material de la puerta	2 mm
Grosor del material de la caja	1.5 mm
Grosor del material de la placa de montaje	2.5 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	1.145 mm x 375 mm
Número puertas	2
Nº de cierres	2
Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla
	Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Placa de entrada de cables	Tamaño: 7
	Cantidad: 2
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	34.891
Peso bruto	35.333
Código arancelario	94032080
	4028177995260

© Rittal 2025 3

Características

ETIM 9	EC000261	
ETIM 8	EC000261	
ECLASS 8.0	27180101	

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Certificados	Grado de protección
Explicaciones	Declaración del fabricante Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025