

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.780

### Приборный адаптер

Состояние: 28.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.780 - Приборный адаптер крепление на винтах

Для силовых выключателей производства ABB, Eaton, Schneider Electric и Siemens. Для шинных систем с межцентровым расстоянием 185 мм.

## ФУНКЦИИ

|  |   |
|--|---|
| Арт. №                                       | SV 9677.780   |
| Материал                                     | Полиамид<br>Негорючность согласно UL 94-V0  |
| Цвет   | RAL 7035  |
| Комплект поставки                            | Полоски подключения   |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием | 185 mm  |
| Отвод проводов                               | снизу   |
| Installation type                            | Крепление на винтах   |
| Количество полюсов                           | 3-пол.  |
| Номинальный ток макс.                        | 630 A   |
| Номинальное рабочее напряжение               | 690 В, 3~   |
| Указание                                     | Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства<br>Подходит для применения коммутационных устройств с винтовыми подключениями спереди<br>Для крепления на перфорированные шины. Необходимо убедиться, что в месте установки прибора отсутствует защитный кожух. |
| Размер                                       | Ширина: 150 мм<br>Высота: 585 мм  |
| Подходит для шин                             | Высота: 10 мм   |

## ФУНКЦИИ

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Подходит для производителя<br>(тип) | ABB (Tmax T5)<br>Eaton (NZM3)<br>Schneider Electric (NSX630)<br>Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4) |
| Упаковка                            | 1 шт.  |
| Вес нетто                           | 5.92   |
| Gross weight                        | 6.32   |
| Доля меди (кг / штук)               | 3.652  |
| Код ТНВЭД                           | 85369095   |
| EAN                                 | 4028177802315  |
| ETIM 9                              | EC001531   |
| ECLASS 8.0                          | 27370304   |

## Одобрения

|            |   |
|------------|---|
| Одобрения  | UL + C-UL (listed)  |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |