


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2260.930

## Caja mural AX, 3 piezas

Estado: 18/06/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2260.930 - Caja mural AX, 3 piezas

El concepto de entrega de las cajas murales AX de tres piezas reduce la complejidad y aumenta la flexibilidad. Gracias al sistema modular AX/VX pueden utilizarse los armarios para diferentes aplicaciones. La estructura de tres piezas garantiza un fácil acceso.



## Características

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia         | AX 2260.930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ejecución          | Armarios murales IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material           | Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm<br>Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Superficie         | Texturizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Color              | Pieza mural y basculante: RAL 7035<br>Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unidad de envase   | Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo<br>Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo<br>Puerta transparente de diseño<br>Cierre parte central: doble paletón 3 mm<br>Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E<br>Empuñadura Confort Mini |
| Unidades de altura | 9 UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Características

|                                                |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones                                    | Anchura: 600 mm<br>Altura: 478 mm<br>Profundidad: 373 mm                                                                                                |
| Pr. de montaje                                 | 320 mm                                                                                                                                                  |
| Dimensiones interiores                         | Anchura interior: 502 mm<br>Altura interior: 417 mm                                                                                                     |
| Profundidad parte móvil                        | 216 mm                                                                                                                                                  |
| Profundidad de la pieza mural                  | 135 mm                                                                                                                                                  |
| Nº de cierres                                  | 1                                                                                                                                                       |
| Capacidad de carga pieza basculante (estática) | 450 N                                                                                                                                                   |
| Capacidad de carga pieza mural (estática)      | 150 N                                                                                                                                                   |
| Material básico                                | Chapa de acero                                                                                                                                          |
| Cierre                                         | Ejecución cierre: Empuñadura Confort Mini<br>Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E                                                 |
| Grado de protección IP según EN 60 529         | IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo                                                                                 |
| Unidad de embalaje                             | 1 pza(s).                                                                                                                                               |
| Peso neto                                      | 26 kg                                                                                                                                                   |
| Peso bruto                                     | 26.333 kg                                                                                                                                               |
| Información sobre la clase PCF                 | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado                                      |
| Código arancelario                             | 94032080                                                                                                                                                |
| ETIM 9                                         | EC002500                                                                                                                                                |
| ETIM 8                                         | EC002500                                                                                                                                                |
| ECLASS 8.0                                     | 27180101                                                                                                                                                |
| Descripción producto                           | Caja mural AX, 3 piezas, An.xAl.xPr. 600x478x373 mm, 9 UA, pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, con empuñadura Confort Mini |

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración de conformidad