



AX 2261.550 - Caja mural AX, 3 piezas

El concepto de entrega de las cajas murales AX de tres piezas reduce la complejidad y aumenta la flexibilidad. Gracias al sistema modular AX/VX pueden utilizarse los armarios para diferentes aplicaciones. La estructura de tres piezas garantiza un fácil acceso.



Características

| | |
|--------------------|--|
| Referencia | AX 2261.550 |
| Ejecución | Armarios murales IT |
| Material | Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm |
| Superficie | Texturizada |
| Color | Pieza mural y basculante: RAL 7035 Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris) |
| Unidad de envase | Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo Puerta transparente de diseño Cierre parte central: doble paletón 3 mm Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E Empuñadura Confort Mini |
| Unidades de altura | 15 UA |

Características

| | |
|--|--|
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 746 mm Profundidad: 573 mm |
| Pr. de montaje | 520 mm |
| Dimensiones interiores | Anchura interior: 502 mm Altura interior: 684 mm |
| Profundidad parte móvil | 416 mm |
| Profundidad de la pieza mural | 135 mm |
| Nº de cierres | 1 |
| Capacidad de carga pieza basculante (estática) | 750 N |
| Capacidad de carga pieza mural (estática) | 250 N |
| Material básico | Chapa de acero |
| Cierre | Ejecución cierre: Empuñadura Confort Mini Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 40 kg |
| Peso bruto | 41 kg |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descripción producto | Caja mural AX, 3 piezas, An.xAl.xPr. 600x746x573 mm, 15 UA, pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, con empuñadura Confort Mini |

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad