

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EB 1557.500

## E-Box EB

Estado: 6/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EB 1557.500 - E-Box EB

Caja mural con puerta y placa de montaje de chapa de acero. Grado de protección IP 66. Con bisagras de 180°. Bombín de cierre intercambiable, también por sistemas de cierre individuales.

## Características

|                                            |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                 | EB 1557.500                                                                                                                  |
| Material                                   | Caja y puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado                                                       |
| Superficie                                 | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje: galvanizada        |
| Color                                      | RAL 7035                                                                                                                     |
| Unidad de envase                           | Caja con puerta abisagrada<br>Bisagra de 180°<br>Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm<br>Placa de montaje |
| Protection category NEMA                   | NEMA 4                                                                                                                       |
| Grado de protección IP según EN 60 529     | IP 66                                                                                                                        |
| Código IK                                  | IK08                                                                                                                         |
| Dimensiones                                | Anchura: 200 mm<br>Altura: 500 mm<br>Profundidad: 120 mm                                                                     |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)   | 175 mm x 485 mm                                                                                                              |
| Grosor del material de la caja             | 1.25 mm                                                                                                                      |
| Grosor del material de la puerta           | 1.25 mm                                                                                                                      |
| Grosor del material de la placa de montaje | 2 mm                                                                                                                         |

# Características

---

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cierre               | Ejecución cierre: Aldabilla<br>Nº de cierres: 2<br>Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm |
| Material básico      | Chapa de acero                                                                          |
| Unidad de embalaje   | 1 pza(s).                                                                               |
| Peso neto            | 5.292 kg                                                                                |
| Peso bruto           | 5.571 kg                                                                                |
| Código arancelario   | 94032080                                                                                |
| ECLASS 8.0           | 27180101                                                                                |
| Descripción producto | EB E-BOX 200x500x120 RAL 7035 CON PLACA MONTAJE                                         |

# Aprobaciones

---

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones  | Bureau Veritas<br>C-UL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL<br>UL + C-UL (listed)         |
| Explicaciones | Declaración del fabricante<br>Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |