


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1577.530

## Cajas Bus BG

Estado: 15/03/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1577.530 - Cajas Bus BG

Caja mural con puerta de chapa de acero, con ventana de policarbonato. Grado de protección IP 65. Posibilidad de fijación de módulos bus de prácticamente cualquier fabricante.

## Características

|                                          |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                               | BG 1577.530                                                                                                                                      |
| Material                                 | Caja: chapa de acero<br>Puerta: chapa de acero<br>Cristal: policarbonato, 4 mm                                                                   |
| Superficie                               | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada                                                             |
| Color                                    | RAL 7035                                                                                                                                         |
| Unidad de envase                         | Caja con puerta<br>Ventana en la puerta<br>Placa de montaje                                                                                      |
| Protection category NEMA                 | NEMA 12                                                                                                                                          |
| Grado de protección IP según EN 60 529   | IP 65                                                                                                                                            |
| Código IK                                | IK08                                                                                                                                             |
| Dimensiones                              | Anchura: 400 mm<br>Altura: 300 mm<br>Profundidad: 155 mm                                                                                         |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 385 mm x 275 mm                                                                                                                                  |
| Superficie libre                         | Anchura ventana visualización: 340 mm<br>Altura ventana visualización: 190 mm<br>Distancia canto inferior ventana - canto inferior puerta: 42 mm |
| Grosor del material de la caja           | 1.38 mm                                                                                                                                          |
| Grosor del material de la puerta         | 1.25 mm                                                                                                                                          |
| Posición bisagras puerta                 | abajo                                                                                                                                            |

## Características

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cierre               | Ejecución cierre: Aldabilla<br>Nº de cierres: 1<br>Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm |
| Material básico      | Chapa de acero                                                                          |
| Unidad de embalaje   | 1 pza(s).                                                                               |
| Peso neto            | 6.406 kg                                                                                |
| Peso bruto           | 6.743 kg                                                                                |
| Código arancelario   | 94032080                                                                                |
| ECLASS 8.0           | 27180101                                                                                |
| Descripción producto | EB E-BOX C/PM, 400x300x155, RAL7035 Ventana 190mm, sin entrada de cables                |

## Aprobaciones

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Aprobaciones  | Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad                        |