
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2744.000 Panel de mando

Estado: 12/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



FT 2744.000 - Panel de mando para AE

Para montaje al AE en lugar de la puerta y en superficies. Construcción del marco con uniones angulares interiores, placa de aluminio de 3 mm, fijada por la parte interior y con estanqueidad al marco.



Características

Construcción del marco con uniones angulares interiores aluminio de 3 mm, fijada por la parte interior y con estano marco. Material Aluminio, anodizado natural Unidad de envase Marco de aluminio Panel Bisagras Soportes Grado de protección IP según EN IP 54 60 529		
Construcción del marco con uniones angulares interiores aluminio de 3 mm, fijada por la parte interior y con estand marco. Material Aluminio, anodizado natural Unidad de envase Marco de aluminio Panel Bisagras Soportes Grado de protección IP según EN IP 54 60 529 Observación En el montaje en lugar de la puerta se precisa el cierre de Adecuado para Tipo de armario: AE Anchura: = 600 mm	Referencia	FT 2744.000
Unidad de envase Marco de aluminio Panel Bisagras Soportes Grado de protección IP según EN 60 529 Observación En el montaje en lugar de la puerta se precisa el cierre de Adecuado para Tipo de armario: AE Anchura: = 600 mm	Descripción producto	Para montaje en AE en lugar de montar en puertas y superficies Construcción del marco con uniones angulares interiores, placa de aluminio de 3 mm, fijada por la parte interior y con estanqueidad a marco.
Panel Bisagras Soportes Grado de protección IP según EN IP 54 60 529 Observación En el montaje en lugar de la puerta se precisa el cierre de Adecuado para Tipo de armario: AE Anchura: = 600 mm	Material	Aluminio, anodizado natural
Observación En el montaje en lugar de la puerta se precisa el cierre de Adecuado para Tipo de armario: AE Anchura: = 600 mm	Unidad de envase	Panel Bisagras
Adecuado para Tipo de armario: AE Anchura: = 600 mm	•	IP 54
Anchura: = 600 mm	Observación	En el montaje en lugar de la puerta se precisa el cierre de aldabilla
	Adecuado para	Anchura: = 600 mm

© Rittal 2025

Características

Dimensiones	Anchura: 597 mm Altura: 377 mm Profundidad: 34 mm
Dimensions of aluminium plate	Anchura: 543 mm Altura: 323 mm
Superficie de montaje	Anchura: 527 mm Altura: 307 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.131
Peso bruto	3.331
Código arancelario	76169990
EAN	4028177031913
E-Number Sweden	E3404526
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3