

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2482.330**

**Marco de montaje, cubierta de  
interfaz modular**

Estado: 22/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2482.330 - Marco de montaje, cubierta de interfaz modular

Aplicación universal, para un acceso rápido a interfaces y tomas de alimentación, la caja en cuestión permanece cerrada.

## Características

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Referencia               | SZ 2482.330  |
| Ejecución                | Marco de montaje doble, con cubierta metálica  |
| Descripción producto     | Posibilidad de aplicación universal donde se precise un rápido acceso a interfaces y bases de enchufes. El armario permanece cerrado y se evitan las influencias ambientales y los accesos no autorizados.   |
| Funcionamiento           | El marco de montaje está provisto por una cubierta, que encaja con un ángulo de abertura de 90 a 180° en varios niveles.<br>El cierre a presión proporciona una estanqueidad segura. En caso necesario puede bloquearse.   |
| Material                 | Cierre: Policarbonato<br>Marco de montaje y cubierta metálica: Cinc fundido a presión  |
| Superficie               | Marco de montaje y cubierta metálica: niquelado mate   |
| Color                    | Cierre: RAL 7024<br>Bornes roscados: amarillo (RAL 1016)   |
| Sección de montaje       | Ancho escotadura: 117 mm<br>Altura escotadura: 91 mm   |
| Posibilidades de montaje | En cajas pequeñas y armarios compactos como interfaz de programación para mandos<br>En distribuidores TI e industriales como acceso para el mantenimiento de las redes<br>En armarios PC y sistemas de pupitre para un cierre temporal de aparellaje adicional<br>En centros de trabajo industriales móviles para la rápida conexión a estructuras de red existentes<br>En sistemas de Comando-Panel para la programación y el mantenimiento de componentes integrados |

# Características

|   |   |
|---|---|
| Dimensiones                             | Anchura: 130 mm<br>Altura: 120 mm                       |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 65 con la cubierta cerrada y con un montaje adecuado |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).   |
| Peso neto                               | 0.619 kg  |
| Peso bruto                              | 0.627 kg  |
| Código arancelario                      | 85369095  |
| ETIM 9                                  | EC002625  |
| ETIM 8                                  | EC002625  |
| ECLASS 8.0                              | 27189234  |
| Descripción producto                    | SZ MARCO DE MONTAJE C/ CUBIERTA METALICA DOBLE          |

# Aprobaciones

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Aprobaciones  | C-UR<br>UR + C-UR (recognized) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad     |