


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5507.130

## Armario para redes/servidores TS IT

Estado: 11/12/2025 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5507.130 - Armario para redes/servidores TS IT con puerta transparente, IP 55, con guías perfil de 19"

TS IT puerta transparente, para una climatización directa en relación con el armario. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad para una carga de hasta 1.500 kg disponible en diferentes dimensiones y con un grado de protección IP 55.

## Características

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia         | DK 5507.130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material           | Chapa de acero<br>Puerta transparente de aluminio con cristal de seguridad monocapa de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Superficie         | Armazón de armario: imprimación por inmersión<br>Equipamiento interior: imprimación por inmersión<br>Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| General colour     | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Color              | Bastidor y piezas planas: RAL 7035<br>Equipamiento interior: RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unidad de envase   | Armazón de armario TS 8 con puertas y techo<br>12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)<br>50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)<br>Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180°<br>Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180°<br>Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E<br>Bandeja de base con chapa de entrada de cables, varias piezas, ciegas<br>Chapa de techo, de una pieza, ciega |
| Dimensiones        | Anchura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidad: 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unidades de altura | 42 UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Características

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidades de altura                       | 42 UA                                                                                                             |
| Distancia de niveles (estado de entrega) | 545 mm                                                                                                            |
| Capacidad de carga                       | 15,000 N                                                                                                          |
| Grado de protección IP según EN 60 529   | IP 55                                                                                                             |
| Observación referente a la referencia    | En caso de ubicación aislada solicitar el armario con los laterales montados y atornillados                       |
| Observación                              | Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación |
| Material básico                          | Aluminio                                                                                                          |
| Unidad de embalaje                       | 1 pza(s).                                                                                                         |
| Peso neto                                | 112.5                                                                                                             |
| Peso bruto                               | 121.5                                                                                                             |
| EAN                                      | 4028177696419                                                                                                     |
| ECLASS 8.0                               | 27180207                                                                                                          |

## Aprobaciones

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Certificados | Grado de protección |
|--------------|---------------------|