

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5834.680

Armario individual VX SE

Estado: 5/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5834.680 - Armario individual VX SE IP 66/NEMA 4

Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Completamente compatible con el sistema de armarios ensamblables VX25. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales. Elevada protección por IP 66/NEMA 4.



Características

| | |
|------------|---|
| Referencia | SE 5834.680 |
| Material | Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm Suelo: chapa de acero, 1,5 mm Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
| Superficie | Caja, puerta y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada Suelo: imprimación por inmersión y texturizado, pintura estructurada |
| Color | RAL 7035 |

Características

| | |
|---|--|
| Unidad de envase | Armario cerrado por la parte superior y lateral Puerta(s) Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda Placa de montaje Suelo, placa(s) entrada de cables Dorsal, desatornillable Cierre: doble paletón 3 mm 2 carriles de montaje 18 x 39 mm |
| Dimensiones | Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 600 mm |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 699 mm x 1.896 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66 |
| Grado de protección NEMA | NEMA 4 |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Tipo 2 Type 3 Type 3R Type 4 Type 12 |
| Código IK | IK10 |
| Número puertas | 1 |
| Material básico | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 148 kg |
| Peso bruto | 152 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 579,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

Características

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

| | |
|----------------------|--|
| Descripción producto | VX SE ARMARIO INDIVIDUAL 800x2000x600, IP 66 / NEMA 4, con placa de montaje y puerta delantera, 1 P. |
|----------------------|--|

Aprobaciones

| | |
|--------------|--------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Certificados | Superficie Grado de protección |
|--------------|-----------------------------------|

| | |
|---------------|--|
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK PCF-declaration |
|---------------|--|