

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6315.400

Caja de mando con asas laterales

Estado: 24/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6315.400 - Caja de mando con asas laterales

Caja de mando con asas con un moderno diseño de chapa de acero, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø adecuado para el sistema de brazo soporte CP 60 / 120 / 180, acceso para mantenimiento a elección por delante o detrás, placa frontal de aluminio fácilmente desmontable para mecanizado, grado de protección IP 55



Características

Referencia	CP 6315.400
Material	Caja y puerta: chapa de acero Asas: aluminio Placa frontal: aluminio Cubiertas: plástico
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Asa: anodizado natural Placa frontal: anodizado natural
Color	Caja y puerta: RAL 7035 Asa: anodizado natural Placa frontal: anodizado natural Cubiertas: semejante a RAL 7024
Unidad de envase	Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte Ø 130 mm Escotadura en la parte frontal, cubierta con una placa de aluminio de 3 mm de fácil mecanización Listones asa laterales y cantoneras Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Ángulo interior preformado con taladros de sistema TS

Características

Dimensiones	Anchura: 500 mm Altura: 500 mm Profundidad: 210 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Ejecución	Acceso para mantenimiento por la parte frontal
Observación	Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja Opcional: La conexión del brazo soporte Ø 130 mm, descentrada pretaladrada en la placa de refuerzo, puede abrirse fácilmente con un taladro Sistemas de cierre para accesos de servicio por la parte frontal: Bombines de cierre de 41 mm, ejecución C, cilindros de seguridad, empuñaduras de plástico y manetas, ejecución C
Material básico	Aluminio
Observación referente a la referencia	placa de montaje 5050.438 adecuada con bolsa de accesorios 5050.507
Cierre	Ejecución cierre: Pieza de cierre en forma de hoz Nº de cierres: 2 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	13.374 kg
Peso bruto	14.078 kg
Código arancelario	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Descripción producto	CP caja de mando con asas Con Asas

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---