


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6510.330

## Brazo soporte, ajustable en altura

Estado: 1/04/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6510.330 - Brazo soporte, ajustable en altura para sistema de brazo soporte CP 120

ofrece mayor ergonomía

## Características

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                            | CP 6510.330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción producto                  | Ofrece mayor ergonomía gracias al campo de ajuste - para usuarios de distinta altura - para puestos de trabajo de pie y con silla puede ajustarse según las necesidades hasta 800 mm mediante un tornillo situado en la parte frontal del brazo. Revestimiento de plástico desmontable para una fácil entrada de cables.                                                                                                           |
| Ventajas                              | Adaptación precisa del muelle al peso de la caja mediante un tornillo de ajuste situado en la parte posterior del brazo soporte<br>Seguridad total de función, incluso en caso de rotura del muelle, el brazo permanece en su posición<br>Ángulo de inclinación de la caja montada igual en cualquier altura<br>Pueden introducirse sin problemas cables con conectores como por ej. DVI, VGA<br>Retención integrada en tres pasos |
| Color                                 | RAL 9006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unidad de envase                      | Incl. material de fijación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Longitud                              | 1,090 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Posibilidades de montaje              | Sección máx. para entrada de cables 18 x 39 mm<br>Cantidad máxima de cables a introducir 3x Ø 7 mm y 2x Ø 8,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Observación referente a la referencia | Rango de pesos válido para caja equipada y perfil soporte vertical.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensiones                           | Longitud: 1.090 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Capacidad de carga                    | 15 kg...32 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unidad de embalaje                    | 1 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso neto                             | 18 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso bruto                            | 19 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Características

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Código arancelario   | 73269098                             |
| ECLASS 8.0           | 27189263                             |
| Descripción producto | CP BRAZO SOPORTE, AJUSTABLE 15-32 KG |

# Aprobaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración del fabricante |
|---------------|----------------------------|