

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5001.083

Guía de entrada de cables

Estado: 10/10/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5001.083 - Guía de entrada de cables Perfil C, para placas de montaje, para VX, TS, VX SE, TP

Para la tracción de los cables durante la entrada. La longitud de la guía de entrada de cables se ha adaptado a la anchura de la placa de montaje. Los ángulos de fijación incluidos en la unidad de envase permiten tres montajes diferentes sobre la placa de montaje.

Características

Referencia	CM 5001.083
Descripción producto	Para la tracción de los cables durante la entrada. La longitud de la guía de entrada de cables se ha adaptado a la anchura de la placa de montaje. Los ángulos de fijación incluidos en la unidad de envase permiten tres montajes diferentes sobre la placa de montaje.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. dos ángulos de fijación y tornillos de fijación.
Posibilidades de montaje	recto, con 23 mm de distancia a la placa de montaje recto, con 10 mm de distancia a la placa de montaje inclinado, hacia la placa de montaje
Opciones de montaje del zócalo VX	En ancho/profundidad de zócalo 1200 mm, montaje a las cantoneras de zócalo, en combinación con tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal
Opciones de montaje del zócalo VX, acero inoxidable	En ancho de zócalo de 1200 mm, en combinación con tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal M6 y tuercas M6
Adecuado para	Sistema de zócalo VX Sistema de zócalo VX, acero inoxidable
Dimensiones	Longitud: 1.099 mm
Adecuado para	Tipo de armario: VX TS VX SE TP Anchura: = 1.200 mm

Características

Adecuado para anchura	1,200 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.93
Peso bruto	1.14
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
EAN	4028177502970
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604