

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7264.035**

# Bandeja para equipos con fijación al bastidor

Estado: 9/07/2025 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7264.035 - Bandeja para equipos con fijación al bastidor

Para fijación del bastidor, para montaje en armarios sin perfilera de 482,6 mm (19"), ancho de armario: 600 y 800 mm, capacidad de carga: 50 kg / 100 kg.

## Características

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                  | DK 7264.035                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ejecución                   | sin perforar                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción producto        | Para fijación al bastidor, para montaje en armarios sin perfilera de 482,6 mm (19").                                                                                                                                                                                           |
| Ventajas                    | Montaje de bulones o guías de fijación en la prof. del armario en retícula de 25 mm<br>Con taladro de montaje para asas                                                                                                                                                        |
| Aplicación                  | Para montaje en armarios sin alojamiento de 482,6 mm (19")                                                                                                                                                                                                                     |
| Material                    | Chapa de acero                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Superficie                  | Pintada                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Color                       | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unidad de envase            | Bandeja para equipos perforada                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Posibilidades de montaje    | Montaje fijo: bandeja para equipos, 50 kg con bulones de fijación al chasis de montaje<br>Montaje fijo: bandeja para equipos, 100 kg con carriles de fijación al chasis de montaje<br>Variable en profundidad: bandeja para equipos con guías telescópicas a chasis de montaje |
| Capacidad de carga          | Carga sobre la superficie 50 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
| Observación para el montaje | Para el nivel de montaje interior se precisan adicionalmente dos chasis de sistema                                                                                                                                                                                             |
| Observación                 | Profundidad máx. de las bandejas = Profundidad armario - 100 mm                                                                                                                                                                                                                |

# Características

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensiones        | Anchura: 471 mm<br>Altura: 29 mm<br>Profundidad: 400 mm  |
| Adecuado para      | Tipo de armario: VX<br>VX IT<br>TS IT<br>Anchura: 600 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s).                                                |
| Peso neto          | 2.679                                                    |
| Peso bruto         | 2.879                                                    |
| Código arancelario | 94039910                                                 |
| EAN                | 4028177165878                                            |
| ETIM 9             | EC002620                                                 |
| ECLASS 8.0         | 27189261                                                 |