Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8614.850 - Placas de montaje parciales para TS, VX SE

Para equipamiento interior universal y niveles adicionales de montaje.



Características

chasis de sistema y estribos de montaje. Los circuitos defectura pueden cambiarse de forma sencilla y rápida. Niveles de monta adicionales. Material Chapa de acero, 2,5 mm Superficie Galvanizada Unidad de envase Incl. material de fijación Las placas de montaje parciales se fijan de forma directa medi los accesorios de fijación a los perfiles verticales del armario. Esta por la companya de forma directa medi los accesorios de fijación a los perfiles verticales del armario.	Referencia	TS 8614.850
Superficie Galvanizada Unidad de envase Incl. material de fijación Observación Las placas de montaje parciales se fijan de forma directa medi los accesorios de fijación a los perfiles verticales del armario. I esta posición de montaje (tanto en la anchura como en la prof. forman un nivel con el chasis de sistema TS 17 x 73 mm y los estribos de montaje TS para el nivel de montaje interior. Dimensiones Anchura: 700 mm	Descripción producto	Para el montaje interior universal también en combinación con el chasis de sistema y estribos de montaje. Los circuitos defectuosos pueden cambiarse de forma sencilla y rápida. Niveles de montaje adicionales.
Unidad de envase Incl. material de fijación Las placas de montaje parciales se fijan de forma directa medi los accesorios de fijación a los perfiles verticales del armario. E esta posición de montaje (tanto en la anchura como en la prof. forman un nivel con el chasis de sistema TS 17 x 73 mm y los estribos de montaje TS para el nivel de montaje interior. Dimensiones Anchura: 700 mm	Material	Chapa de acero, 2,5 mm
Observación Las placas de montaje parciales se fijan de forma directa medi los accesorios de fijación a los perfiles verticales del armario. E esta posición de montaje (tanto en la anchura como en la prof. forman un nivel con el chasis de sistema TS 17 x 73 mm y los estribos de montaje TS para el nivel de montaje interior. Dimensiones Anchura: 700 mm	Superficie	Galvanizada
los accesorios de fijación a los perfiles verticales del armario. E esta posición de montaje (tanto en la anchura como en la prof. forman un nivel con el chasis de sistema TS 17 x 73 mm y los estribos de montaje TS para el nivel de montaje interior. Dimensiones Anchura: 700 mm	Unidad de envase	Incl. material de fijación
	Observación	•
	Dimensiones	

© Rittal 2025

Características

Adecuado para	Tipo de armario: TS VX SE Anchura: = 800 mm Profundidad: = 500 mm = 800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	6.8
Peso bruto	7.16
Código arancelario	94039910
EAN	4028177212350
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216

© Rittal 2025 3