

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7688.000

Guías perfil de 19"

Estado: 9/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7688.000 - Guías perfil de 19" para DK PS, armarios básicos CS New

Para el montaje de componentes de 19" en racks para redes y servidores y en armarios para exteriores CS New Basic.

## Características

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                     | DK 7688.000                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción producto           | Para el montaje de componentes de 19" en racks para redes y servidores DK PS y en armarios para exteriores CS New Basic. Las guías perfil pueden ajustarse en profundidad en retícula de 25 mm. Para la fijación de las guías perfil se precisa una escuadra de montaje. |
| Material                       | Chapa de acero                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Superficie                     | Galvanizada                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unidad de envase               | Incl. accesorios de fijación                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unidades de altura             | 24 UA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensiones de montaje         | Installation depth for components: 482,6 mm<br>Anchura de montaje para componentes: 19"                                                                                                                                                                                  |
| Adecuado para                  | Tipo de armario: Armarios básicos CS<br>DK PS<br>Altura: = 1.200 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Unidad de embalaje             | 2 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso neto                      | 2.494                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso bruto                     | 2.693                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 10,3 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado                                                                                                                                                       |
| Código arancelario             | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EAN                            | 4028177133341                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Características

---

ETIM 9

EC002620

---

ECLASS 8.0

27189261