
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1308.600

Wandkast HD, met één deur

Staat: 20-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

HD 1308.600 - Wandkast HD, met één deur

Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Het dak is aan de voorzijde 30° geneigd. Afdichting door blauwe kleur duidelijk van levensmiddelen te onderscheiden





Functies

Bestelnr.	HD 1308.600
Uitvoering	Hygienic Design behuizingen
Productwijziging	De wandkast HD met één deur is vanaf juni 2020 voorzien van de nieuwe montageplaat van de wand-/vloerkast AX.
Materiaal	Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Montageplaat: plaatstaal Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak	Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Montageplaat: verzinkt Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Levering	Kast rondom gesloten Deur met ingestoken afdichting Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Montageplaat

Functies

Afmetingen	Breedte: 390 mm Hoogte voorzijde: 650 mm Hoogte achter: 769 mm Diepte: 210 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	330 mm x 575 mm
Deuropeningshoek	125°
Aantal sluitingen	2
IK-code	IK08
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	17,575 kg
Brutogewicht	18,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	57,47
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

Functies

ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	HD Wandkast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 390x650/769x210 mm BxH1/H2xD, blauw gekleurde ingeperste afdichting

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK PCF-declaration