

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# KL 1523.010

## Klemmenkasten KL

Staat: 7-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1523.010 - Klemmenkasten KL Roestvaststaal

Klemmenkasten van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304). Beschermklasse IP 66.

## Functies

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Bestelnr.                          | KL 1523.010   |
| Materiaal                          | Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)<br>Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting |
| Oppervlak                          | Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180   |
| Levering                           | Kast met deksel<br>Snelsluiting incl. kunststofbussen   |
| Protection category NEMA           | NEMA 4X   |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66   |
| IK-code                            | IK08  |
| Afmetingen                         | Breedte: 200 mm<br>Hoogte: 200 mm<br>Diepte: 80 mm  |
| Materiaaldikte deksel              | 1,25 mm   |
| Materiaaldikte kast                | 1,25 mm   |
| Sluiting                           | Aantal sluitingen: 4  |
| Basismateriaal                     | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)  |
| Leveringseenheid                   | 1 st.   |
| Nettogewicht                       | 1,7 kg  |
| Brutogewicht                       | 1,77 kg   |
| Douanetariefnummer                 | 84879090  |
| ETIM 9                             | EC000261  |
| ETIM 8                             | EC000261  |

# Funcities

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| ECLASS 8.0           | 27180101   |
| Product omschrijving | KL Klemmenkast, BHD: 200 x 200 x 80 mm, roestvaststaal 1.4301, zonder montageplaat, met deksel, zonder wartelplaat |

---

# Goedkeuringen

---

|               |  |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK  |

---