

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1532.000

Klemmenkasten KX, plaatstaal, met wartelplaat

Staat: 27-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1532.000 - Klemmenkasten KX, plaatstaal, met wartelplaat

De compacte behuizing KX, klemmenkast KX, met wartelplaat maakt een flexibele interieuropbouw en een eenvoudige kabeldoorvoer mogelijk bij een optimale benutting van de beschikbare ruimte.



Funcities

| | |
|------------------------------------|--|
| Bestelnr. | KX 1532.000 |
| Materiaal | Kast: plaatstaal Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting |
| Oppervlak | Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Kast met deksel Mini-knevelsluitingen Plaatstalen wartelplaten met afdichtingen en bevestigingsmateriaal |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-code | IK08 |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Afmetingen | Breedte: 400 mm Hoogte: 200 mm Diepte: 120 mm |
| Materiaaldikte deksel | 1,25 mm |
| Materiaaldikte kast | 1,25 mm |
| Wartelplaten | : 1 + 1 |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 3,723 kg |
| Brutogewicht | 3,823 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 32,57 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | KX Klemmenkast, BHD: 400x200x120 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, wartelplaat |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Certificaten | Beschermklasse |

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK

PCF-declaration