

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1535.510 Klemmenkasten KL

Staat: 21-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1535.510 - Klemmenkasten KL met wartelplaat

Gelakte kasten met deksel van plaatstaal, met wartelplaat. Beschermklasse IP 55.



## Functies

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Bestelnr.                          | KL 1535.510   |
| Materiaal                          | Kast: plaatstaal<br>Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting   |
| Oppervlak                          | Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak   |
| Kleur                              | RAL 7035  |
| Levering                           | Kast met deksel<br>Snelsluiting incl. kunststofbussen<br>Plaatstalen wartelplaten met afdichtingen en bevestigingsmateriaal |
| Protection category NEMA           | NEMA 12   |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55   |
| IK-code                            | IK08  |
| Afmetingen                         | Breedte: 300 mm<br>Hoogte: 300 mm<br>Diepte: 120 mm   |
| Materiaaldikte deksel              | 1,25 mm   |
| Materiaaldikte kast                | 1,38 mm   |

# Funcities

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Wartelplaten         | : 1 + 1<br>Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2<br>: 1 + 1<br>Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 |
| Basismateriaal       | Plaatstaal   |
| Leveringseenheid     | 1 st.  |
| Nettogewicht         | 4,3 kg   |
| Brutogewicht         | 4,47 kg  |
| Douanetariefnummer   | 73269098   |
| ECLASS 8.0           | 27180101   |
| Product omschrijving | KL Klemmenkast, BHD: 300 x 300 x 120 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, wartelplaat  |

---

# Goedkeuringen

---

|               |  |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit UK                                 |

---