

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9751.908

### Armario multifunción

Estado: 13/04/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9751.908 - Armario multifunción

Armario de doble pared para ubicación en exteriores fabricado en aluminio con clase de resistencia RC2.



## Características

Referencia	CS 9751.908
Descripción producto	Armario de 1 puerta y doble pared para ubicación en exteriores fabricado en aluminio con clase de resistencia RC 2. Incluye zócalo para cableado. Preparado para alojar guías combinadas de 19"/ ETSI, así como un Direct Air Cooling System (DAC).
Material	Caja, techo, puerta(s), entrada de cables: aluminio, AlMg3, 2,0 mm Placa(s) de montaje: aluminio, AlMg3, 3,0 mm Guía soporte: acero inoxidable 1.4016 (AISI 430)
Superficie	Texturizada Poliéster resistente a rayos UV
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Armarios para exteriores de doble pared completamente premontados Tejadillo de protección con aireación, preparado para el montaje de un Direct Air Cooling System (DAC) Retenedor de puerta mediante soporte mecánico (aprox. 155°) Empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027 Zócalo para cableado, cerrado por los cuatro lados Placas de entrada de cables Chapa de entrada de cables Placa de montaje
Dimensiones	Anchura: 1.000 mm Altura: 1.050 mm Profundidad: 500 mm

# Características

Dimensiones	Altura total: 1.600 mm Altura tejadillo: 130 mm Altura zócalo: 400 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	841 mm x 948 mm
Número puertas	1
Ángulo de abertura de la puerta	aprox. 155°
Cierre	Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos con cilindro de cierre simple y doble Nº de cierres: 1 Bombín de cierre: BJ20027
Placa de entrada de cables	Tamaño: 2 Cantidad: 2
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Grado de protección NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Observación referente a la referencia	Plazo de entrega bajo demanda
Material básico	Aluminio
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	82 kg
Peso bruto	92 kg
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC000261
Descripción producto	CS Armario multifunción MFG 8, 1 puerta, doble pared, An.Al.Pr. 1000x1600x500 mm