


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SG 2370.180**

**LED continu oplichtend element**

Staat: 24-12-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2370.180 - LED continu oplichtend element voor signaalzuilen, modulair

Met 360° signaalstraling door geoptimaliseerde prisma techniek, aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.

## Functies

|                                                |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                                      | SG 2370.180                                                                                                                                                                                              |
| Uitvoering                                     | LED continu oplichtend element                                                                                                                                                                           |
| Product omschrijving                           | Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prisma techniek.<br>Aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.                                                                           |
| Voordelen                                      | Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.<br>Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning.<br>Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking. |
| Mogelijkheden                                  | Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk                                                                              |
| Materiaal                                      | Behuizing van polyamide<br>Kap: transparant polycarbonaat                                                                                                                                                |
| Kleur                                          | Transparant                                                                                                                                                                                              |
| Diameter                                       | 70 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase | 2500 V AC                                                                                                                                                                                                |
| Nominale isolatiespanning                      | 250 V AC                                                                                                                                                                                                 |
| Afmetingen                                     | Hoogte: 56 mm                                                                                                                                                                                            |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529            | IP 54, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd                                                                                                                    |
| Nominale spanning                              | 230 V                                                                                                                                                                                                    |
| Leveringseenheid                               | 1 st.                                                                                                                                                                                                    |
| Nettogewicht                                   | 0.07                                                                                                                                                                                                     |

## Funcities

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Brutogewicht       | 0.083         |
| Douanetariefnummer | 94054990      |
| EAN                | 4028177656444 |
| ECLASS 8.0         | 27371220      |

## Goedkeuringen

|               |    |
|---------------|----|
| Goedkeuringen | UR |
|---------------|----|