

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.710 Wandcontactdoosbox

Staat: 25-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.710 - Wandcontactdoosbox voor systeemverlichting LED

In combinatie met de systeemverlichting LED biedt de wandcontactdoosbox een flexibel modulair systeem voor internationale toepassingen.



Functies

| | |
|-----------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 2500.710 |
| Product omschrijving | In combinatie met de systeemverlichting LED biedt de wandcontactdoosbox een flexibel modulair systeem voor internationale toepassingen. |
| Voordelen | Dezelfde aansluittoebehoren als bij de systeemverlichting LED Cascadeerbaar met systeemverlichting LED Flexibele montage in de gehele kast/behuizing mogelijk Ergonomische positionering van de wandcontactdoosbox aan vlakke delen Geen extra bedradingswerkzaamheden dankzij de eenvoudige aansluittechniek en integratie in het stroomcircuit van de systeemverlichting LED |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | RAL 7016 |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Aansluitmogelijkheden | Voeding, 3-polig Doorgaande bedrading, 3-polig |

Functies

| | |
|---------------------------|--|
| Opmerking | Afhankelijk van de toepassing is een doorgaande bedrading of een 3-polige voeding noodzakelijk |
| Afmetingen | Breedte: 163 mm Hoogte: 68 mm Diepte: 43,5 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...55 °C |
| Contactdozen | D/NL, geaard (type F, CEE 7/3) |
| Nominale spanning | 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,26 kg |
| Brutogewicht | 0,28 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1,6 |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ETIM 8 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Product omschrijving | SZ module contactdoos - D - type F |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|--|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit PCF-declaration |
|--------------|--|
