

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1557.000

E-Box KX, plaatstaal

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1557.000 - E-Box KX, plaatstaal

De compacte behuizing KX, E-Box KX, plaatstaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen.



Functies

| | |
|--------------------------|---|
| Bestelnr. | KX 1557.000 |
| Product omschrijving | De compacte behuizing KX, E-Box KX, plaatstaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen. |
| Materiaal | Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting |
| Oppervlak | Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Behuizing met deur Montageplaat Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk 180°-scharnier |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |

Funcities

| | |
|------------------------------------|--|
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| IK-code | IK08 |
| Afmetingen | Breedte: 200 mm Hoogte: 500 mm Diepte: 120 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 175 mm x 485 mm |
| Materiaaldikte kast | 1,25 mm |
| Materiaaldikte deur | 1,25 mm |
| Materiaaldikte montageplaat | 2 mm |
| Sluiting | Aantal sluitingen: 2 |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 5,6 kg |
| Brutogewicht | 5,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 36,34 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | KX E-Box, BHD: 200x500x120 mm, plaatstaal, met montageplaat, met deur |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Certificaten

Beschermklasse

Verklaringen

Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
PCF-declaration