

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.690.3200.50 HSK-MZ

Staat: 21-3-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.690.3200.50 - HSK-MZ

Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting

## Functies

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.690.3200.50                                            |
| Uitvoering                          | recht                                                       |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting |
| Materiaal                           | Messing<br>Polyamide<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR       |
| Kleur                               | Overige                                                     |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)                                              |
| Spoed schroefdraad                  | 1,5 mm                                                      |
| Sleutelwijdte                       | 40 mm                                                       |
| Voor explosieveilige zone gas       | Geen                                                        |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                         |
| Explosiegeteste uitvoering          | Nee                                                         |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                         |
| Halogeenvrij                        | Ja                                                          |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                         |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                         |
| Slagvast                            | Ja                                                          |
| Met contraoer                       | Nee                                                         |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee                                                         |
| Afmetingen                          | Schroefdraadlengte: 8 mm                                    |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -40 °C...100 °C                                             |

# Functies

|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schroefdraadlengte   | 8 mm                                                                                                                       |
| Leveringseenheid     | 25 st.                                                                                                                     |
| Douanetariefnummer   | 85389099                                                                                                                   |
| ECLASS 8.0           | 27149109                                                                                                                   |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-MZ, metrisch, M 32 x 1,5, klembereik 18 - 25, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |