

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3286.800

## Snelwisselraam

Staat: 13-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3286.800 - Snelwisselraam voor dakmontage-koelaggregaten

Het onderste deel van het snelwisselraam wordt samen met de afdichting op de behuizing geschroefd. Hierdoor is het mogelijk het koelaggregaat met behulp van snelsluitingen samen met het eerder op het koelaggregaat gemonteerde bovenste deel van het wisselraam te plaatsen resp. te verwijderen.

## Functies

Bestelnr.	SK 3286.800
Product omschrijving	Dit snelwisselraam is meer dan een wisselraam. Het onderste deel van het snelwisselraam wordt samen met de afdichtingsplaat op de behuizing geschroefd. Hierdoor is het mogelijk het koelaggregaat met behulp van snelsluitingen op het eerder op het koelaggregaat gemonteerde bovenste deel van het wisselraam te plaatsen resp. ervan af te nemen. Dit betekent geringe montagetijden tijdens servicewerkzaamheden en daardoor een minimalisering van de uitvaltijden. Bovendien biedt het snelwisselraam, dankzij de geïntegreerde drainagegoot, bij oliehoudende omgevingslucht een effectieve bescherming tegen het binnendringen van olie in de behuizing.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Snelwisselraam Afdichting Snelsluitingen
Geschikt voor bestelnr.	3209.... 3210.... 3383.... 3384.... 3385....
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	7,073 kg
Brutogewicht	7,4 kg

# Funcities

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	28,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Product omschrijving	SK Snelwisselraam tbv SK Dakmontage-koelaggregaten 3302xxx/3310xxx/3383xxx/3384xxx/3387xxx, plaatstaal, RAL 7035