

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2694.500

## Universele lessenaars TP

Staat: 10-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2694.500 - Universele lessenaars TP

Universele lessenaars TP, hoge stabiliteit en beschermklasse IP 55 door het nagenoeg uit één stuk vervaardigde kastdeel. Flexibele frontindeling, naar keuze met schuifladen of lessenaar. Eenvoudig toegankelijk dankzij gedeelde deuren. Vervangbaar binnenwerk

## Functies

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr.                           | TP 2694.500  |
| Uitvoering                          | met korte frontdeur  |
| Productwijziging                    | De universele lessenaar is voorzien van de nieuwe montageplaat van de aanbouwkasten VX25.  |
| Materiaal                           | Behuizing, bodemplaten: plaatstaal, 1,5 mm<br>Deur: plaatstaal, 2,0 mm<br>Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm                                 |
| Oppervlak                           | Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak<br>Montageplaat en bodemplaat: verzinkt                        |
| Kleur                               | RAL 7035   |
| Levering                            | Behuizing met deur(en)<br>Montageplaat<br>Bodemplaten  |
| Afmetingen                          | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 1.300 mm  |
| Afmetingen montageplaat (B x H)     | 499 mm x 1.196 mm  |
| Diepte boven                        | 417,5 mm   |
| Diepte onder                        | 500 mm   |
| IK-code                             | IK08   |
| Opmerking                           | Voor universele lessenaar met korte frontdeur: Voor het aanhouden van de beschermklasse moet de schuiflade of lessenaar worden gemonteerd. |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55  |

# Funcities

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Protection category NEMA | NEMA 12  |
| Basismateriaal           | Plaatstaal   |
| Afmetingen               | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 1.300 mm<br>Diepte boven: 417,5 mm<br>Diepte onder: 500 mm              |
| Leveringseenheid         | 1 st.  |
| Nettogewicht             | 72,2 kg  |
| Brutogewicht             | 76 kg  |
| Douanetariefnummer       | 94032080   |
| ETIM 9                   | EC000784   |
| ETIM 8                   | EC000784   |
| ECLASS 8.0               | 27180504   |
| Product omschrijving     | TP Universele lessenaar met korte frontdeur, 600x1300x500/417,5 mm BxHxD1/D2, plaatstaal, RAL 7035 |

# Goedkeuringen

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | TÜV<br>UL + C-UL (listed)                                     |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |