

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4594.000 Montageprofil

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4594.000 - Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.



Functies

Bestelnr.	TS 4594.000
Product omschrijving	Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens	Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	290 mm
Geschikt voor deurbreedte	400 mm
Inbouwmogelijkheden VX SE	In deuren met een breedte van 400 mm
Inbouwmogelijkheden AX	In behuizingen met een breedte van 300 mm en een hoogte van 400 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal	In kasten/behuizingen met een breedte van 300 mm
Inbouwmogelijkheden AX kunststof	In deuren met een breedte van 400 mm
Inbouwmogelijkheden AX 3-delig	In kasten/behuizingen met een diepte van 473 mm

Funcities

Inbouwmogelijkheden TS	In deuren met een breedte van 400 mm
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel, roestvaststaal	In sokkels met een diepte van 400 mm, in combinatie met binnenzeskantschroeven M6 en moeren M6
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE AX AX kunststof Wandbehuizingen AX, 3-delig
Geschikt voor	Sokkelsysteem VX, plaatstaal
Leveringseenheid	20 st.
Nettogewicht	2,94 kg
Brutogewicht	3,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	14,05 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS Montageprofiel, voor TS, VX SE, TP, voor deurbreedte: 400 mm, L: 290 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	PCF-declaration
--------------	-----------------