


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# CM 5001.215

## Bodemplaat

Staat: 4-3-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5001.215 - Bodemplaat voor TP

Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig.

## Functies

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.            | CM 5001.215                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Product omschrijving | Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig.                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiaal            | Plaatstaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oppervlak            | Verzinkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Levering             | Incl. bevestigingsmateriaal                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking            | Voor een grotere stabiliteit en universele kabelinvoer is de bodemopening bij behuizingsbreedten van 1000, 1200 en 1600 mm in de breedte gedeeld en kan met verschillende bodemplaten worden afgedekt.<br>De combinatie van meerdere bodemplaatmodules is noodzakelijk om de vloer in TS IT volledig af te sluiten |
| Afmetingen           | Diepte: 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geschikt voor        | Behuizingstype: TS IT<br>TS<br>CM<br>TP<br>Breedte: = 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leveringseenheid     | 1 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nettogewicht         | 1,079 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brutogewicht         | 1,18 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Douanetariefnummer   | 94039910                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ETIM 9               | EC002620                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ETIM 8               | EC002620                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ECLASS 8.0           | 27189261                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Funcities

---

Product omschrijving

CM Bodemplaat tbv CM/TS-IT-kasten, modulair, D=100 mm, voor kastbreedte 800 mm, plaatstaal, verzinkt