

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 3456.505

## Aderaansluitklem

Staat: 15-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3456.505 - Aderaansluitklem Push-in

Voor het aansluiten van ronde aders.

## Functies

|   |   |
|---|---|
| Bestelnr.   | SV 3456.505   |
| Voordelen   | Onderhoudsvrij<br>Tijdbesparende plug-in-montage<br>Klembehuizing met geïntegreerde coderingsvelden<br>Universele aderaansluiting   |
| Toepassingsgebieden                                       | Voor toepassing als railkoperaftakking van L-, N- of PE-aders in schakel- en besturingsinstallaties alsmede als aderaansluitklem in meterkasten.<br>Voor montage op railkoper E-Cu of CUPONAL |
| Mogelijkheden   | Volledig geïsoleerde klem voor een aderaansluiting zonder gereedschap<br>Losnemen van de ader met behulp van geïntegreerde ontgrendelingspen  |
| Materiaal   | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0  |
| Kleur   | RAL 7042  |
| Test specification  | IEC 60 999-1<br>IEC 60 947-7-1/-2   |
| Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen    | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting van ronde aders, samengeslagen                | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting van ronde aders, massief                      | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>  |
| Voor raildikte  | 10 mm   |
| Leveringseenheid  | 10 st.  |

# Functies

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nettogewicht             | 0,23 kg  |
| Brutogewicht             | 0,241 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)  | 0,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer       | 85369010   |
| ETIM 9                   | EC000001   |
| ETIM 8                   | EC000001   |
| ECLASS 8.0               | 27141146   |
| Product omschrijving     | Aansluitklem, vr dia 1,5-16 mm <sup>2</sup> , vr 10mm  |

# Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UR + C-UR (recognized) |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit                             |