

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5301.446**

**Aluminium-plaatstalen deur,  
geventileerd**

Staat: 28-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.446 - Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd voor VX IT

Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.



## Functies

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bestelnr.            | DK 5301.446  |
| Product omschrijving | Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.  |
| Materiaal            | Frame: spuitgietaluminium profiel<br>Ventilatierooster: plaatstaal<br>Profiel verticaal: aluminium, geëloxeerd<br>Profiel horizontaal: aluminium, gelakt     |
| Kleur                | Comforthandgreep VX, scharnieren, horizontaal profiel,<br>ventilatierooster: RAL 9005<br>Profiel verticaal: zilverkleurig                                    |
| Levering             | Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met<br>veiligheidssluiting 3524 E<br>3 st. 180°-scharnieren, gemonteerd<br>Incl. bevestigingsmateriaal |

# Funcities

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Montage-instructie       | Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig                                       |
| Opmerking                | Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 240°<br>Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°            |
| Geschikt voor            | Behuizingstype: VX IT<br>Breedte: = 800 mm<br>Hoogte: = 2.000 mm   |
| Leveringseenheid         | 1 st.  |
| Nettogewicht             | 10,3 kg  |
| Brutogewicht             | 11,2 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)  | 42,7 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer       | 94039910   |
| ETIM 9                   | EC000747   |
| ECLASS 8.0               | 27182204   |
| Product omschrijving     | VX IT Deur Geperforeerd B800xH2000   |