Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.000

PC-kastsysteem

Staat: 20-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

PC 5366.000 - PC-kastsysteem

Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden.

Functies

Bestelnr.	PC 5366.000
Uitvoering	met zichtdeur open, toetsenbordschuiflade en legborden
Product omschrijving	Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden.
Materiaal	Kast, deur, deur achter, inbouwveld, toetsenbordhouders: plaatstaal Handgrepen, decoratieplinten: kunststof Deurprofielen: aluminium Ruit: éénlaags veiligheidsglas
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Inbouwveld, toetsenbordhouders: poedercoating
Kleur	Kast, deur, decoratieplinten, toetsenbordhouders: RAL 7035 Handgreep: overeenkomstig RAL 9006 Monitorveld, deur-middendeel: RAL 7015
Levering	Kast, deur, deur achter Zichtdeur boven Toetsenbordschuiflade Legbord
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.600 mm Diepte: 636 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
Beschermklasse NEMA	NEMA 12

Functies

Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)	480 x 70 x 260 mm
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	96,4 kg
Brutogewicht	101,4 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Product omschrijving	PC Kastsysteem, met zichtdeur boven, toetsenbordschuiflade en legborden, 600x1600x636 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035/7015

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK