


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.460

Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar

Staat: 21-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.460 - Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE, TX CableNet

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau.



Funcities

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr. | DK 5501.460 |
| Voordelen | Tijdbesparende montage door één persoon zonder gereedschap vanaf de voorzijde van de kast Alle drie de bevestigingsgaten van de EIA-systeemboring dienen om de inbouwcomponenten in vast te schroeven. Als alternatief is in de TE 8000 een directe schroefverbinding met de 19"-systeemboring mogelijk |
| Toepassingsgebieden | Voor montage aan het voorste bevestigingsniveau Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten Voor aanpassing aan individuele 19"-niveauafstanden |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Inbouwmogelijkheden | 19"-L-profielrails voor en achter 19"-montageframes voor en achter voor 19"-profielen, standaard |
| Belastbaarheid | 800 N |
| Opmerking | Effectief montagevlak per zijde 25 mm |

Funcities

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX IT TE TX CableNet |
| Niveaustand | 400 - 600 mm |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 2,164 kg |
| Brutogewicht | 2,34 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Product omschrijving | Glijrail 1 HE tbv TS-IT, in diepte verstelbaar, 19 inch-niveaustand 400-600 mm, belastbaarheid 80 kg statisch, plaatstaal verzinkt |