


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5502.025**

**Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren**

Staat: 18-3-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.025 - Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Afhankelijk van de uitvoering voor een actieve beluchting van de VX IT, TS IT of TE 8000.



## Functies

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.            | DK 5502.025                                                                                                                                 |
| Product omschrijving | Voor actieve beluchting. Als optie kunnen in de unit extra ventilatoren worden geplaatst.                                                   |
| Toepassingsgebieden  | Te gebruiken in de uitsparing die in de dakplaat is geïntegreerd                                                                            |
| Kleur                | RAL 9005                                                                                                                                    |
| Levering             | 1 ventilatoreenheid<br>2 ventilatoren<br>1 thermostaat<br>Aansluitkabel, open<br>Incl. bevestigingsmateriaal                                |
| Afmetingen           | Breedte: 340 mm<br>Hoogte: 59 mm<br>Diepte: 550 mm                                                                                          |
| Opmerking            | Het vermelde geluidsdrukniveau heeft betrekking op de eerste ventilator<br>Aansluiting via verdelerdoos of landspecifieke aansluitconnector |

## Funcities

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikt voor        | Behuizingstype: VX IT<br>TS IT<br>Breedte: 800 mm<br>800 mm<br>800 mm<br>Diepte: 800 mm<br>1.000 mm<br>1.200 mm                         |
| Leveringseenheid     | 1 st.                                                                                                                                   |
| Brutogewicht         | 4,8 kg                                                                                                                                  |
| Douanetariefnummer   | 84149000                                                                                                                                |
| ECLASS 8.0           | 27189272                                                                                                                                |
| Product omschrijving | DK Ventilatoreenheid, voor toepassing in de dakplaat, incl. 2 ventilatoren, uit te breiden naar max. 6 ventilatoren, BHD: 340x59x550 mm |

## Goedkeuringen

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|--------------------------------|