

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4170.000

## Montagerails 23 x 23 mm

Staat: 14-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4170.000 - Montagerails 23 x 23 mm voor VX, TS, VX SE

Voor montage met extra bevestigingselementen aan horizontale en verticale kast-/behuizingsprofielen.



## Functies

Bestelnr.	SZ 4170.000
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Lengte	395 mm
Inbouwmogelijkheden	<p>In VX aan het verticale en horizontale kastprofiel met behulp van montage-bevestigingsprofielen TS</p> <p>In VX SE aan het verticale kastprofiel met behulp van montage-bevestigingsprofielen in combinatie met adapterrail VX</p> <p>In VX SE aan het horizontale profiel/in het dak met behulp van montage-bevestigingsprofielen in combinatie met adapterrail VX in de diepte</p> <p>Aan het verticale kastprofiel: direct met combinatie-bevestigingsprofielen TS, via adapterrails voor PS-compatibiliteit in combinatie met bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen of combinatie-bevestigingsprofielen PS</p> <p>Aan het horizontale kastprofiel: direct met bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen of combinatie-bevestigingsprofielen PS</p>

# Funcities

---

Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE Suitable for width or height or depth: 500 mm
Leveringseenheid	12 st.
Nettogewicht	2,844 kg
Brutogewicht	2,94 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	PS Montagerails 23x23 mm tbv TS/SE-kasten, L=395 mm, voor B/H/ D 500 mm, plaatstaal, verzinkt

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	PCF-declaration
--------------	-----------------