

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6218.110 Draagbuis CP 180

Staat: 8-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6218.110 - Draagbuis CP 180 open

Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Open kabelkanaal voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels met connector, eenvoudig met afdekprofiel af te sluiten. X-vormige profielen voor hogere belastbaarheid, grote kabelgeleidingskanalen. Het bovenste kanaal is groot genoeg voor kabels met grote connectoren (bijv. DVI of VGA) en door het complete systeem heen beschikbaar resp. te gebruiken.

Functies

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | CP 6218.110 |
| Product omschrijving | Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Open kabelkanaal voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels met connector, eenvoudig met afdekprofiel af te sluiten. X-vormige profielen voor hogere belastbaarheid, grote kabelgeleidingskanalen. Het bovenste kanaal is groot genoeg voor kabels met grote connectoren (bijv. DVI of VGA) en door het complete systeem heen beschikbaar resp. te gebruiken. |
| Materiaal | Draagbuis: spuitgietaluminium profiel Afdekking: kunststof |
| Kleur | Draagbuis: RAL 7035 Afdekkap: RAL 7024 |
| Levering | Draagbuis Inklikdeksel |
| Lengte | 1.000 mm |
| Afmetingen | Breedte: 90 mm Hoogte: 160 mm Lengte: 1.000 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 10,377 kg |
| Brutogewicht | 10,923 kg |

Functies

| | |
|----------------------|---|
| Douanetariefnummer | 76042100 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Product omschrijving | CP Draagbuis CP 180, staal, open, L=1000 mm, RAL 7035 |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|---------------------|
| Verklaringen | Fabrikantverklaring |
|--------------|---------------------|