

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CM 5113.500

## Wand-/vloerkasten CM

Staat: 5-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5113.500 - Wand-/vloerkasten CM

Behuizing met deur van plaatstaal met montageplaat en open bodem voor het invoegen van bodemplaten. Beschermklasse IP 55. Synergie tussen de behuizingsvoordelen van de Rittal wandkasten en de opbouwvarianten van het aanbouwsysteem TS 8. Deurprofielen voor een snelle bevestiging van montageprofielen, kabelslanghouders en afdekplaten.



## Functies

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Bestelnr.                          | CM 5113.500  |
| Materiaal                          | Kast: plaatstaal, 1,5 mm<br>Deur: plaatstaal, 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting<br>Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm                  |
| Oppervlak                          | Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating<br>structuurlak<br>Montageplaat: verzinkt                                     |
| Kleur                              | RAL 7035   |
| Levering                           | Kast met scharnierende deur(en)<br>3-punts sluitsysteem met dubbelbaardbinnenwerk<br>Montageplaat<br>Bodem open voor individuele kabelinvoer |
| Beschermklasse NEMA                | NEMA 12 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat   |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat   |
| IK-code                            | IK08   |
| Afmetingen                         | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 1.200 mm<br>Diepte: 400 mm  |

# Funcities

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Afmetingen montageplaat (B x H)   | 540 mm x 1.155 mm  |
| Aantal deuren                     | 1  |
| Draairichting deur om te wisselen | Ja   |
| Basismateriaal                    | Plaatstaal   |
| Leveringseenheid                  | 1 st.  |
| Nettogewicht                      | 53,2 kg  |
| Brutogewicht                      | 56,6 kg  |
| Douanetariefnummer                | 94032080   |
| ETIM 9                            | EC000261   |
| ECLASS 8.0                        | 27180101   |
| Product omschrijving              | CM Wand-/vloerkast, BHD: 600 x 1200 x 400 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur, bodem open |

# Goedkeuringen

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)  |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |