


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.281

Scheidingswand, ééndelig, inschuifbaar

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.281 - Scheidingswand, ééndelig, inschuifbaar voor VX IT

Scheidingswand voor VX IT. Inschuifbaar, hangend tussen twee VX IT behuizingen.



Functies

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr. | VX 5301.281 |
| Product omschrijving | Inschuifbaar, hangend tussen twee gekoppelde racks. Met steeds een boring van Ø 40 mm in de linker- en rechterhoek voor het doorvoeren van kabelbundels, leidingen, etc. Deze boringen zijn af te sluiten met de meegeleverde afdekkappen. |
| Voordelen | Eenvoudig inschuifbaar |
| Materiaal | Plaatstaal, verzinkt |
| Levering | Scheidingswand 2 afdekkappen |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX IT Hoogte: = 2.000 mm Diepte: = 1.200 mm |
| Montage-instructie | Voor het inschuiven van de scheidingswand is een tussenruimte van 3 mm benodigd |
| Opmerking | Buitenkoppeling, 3 mm gebruiken Niet toepasbaar in combinatie met een koppelaafdichting De eventueel aanwezige afdichting moet vóór de inbouw worden verwijderd |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 20 (bij gemonteerde afdekkappen) |

Funcities

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 31 kg |
| Brutogewicht | 32 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 121,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Product omschrijving | VX IT Scheidingswand 2000x1200 mm |