


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.450

# Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd

Staat: 14-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.450 - Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd voor VX IT

Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.



## Functies

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bestelnr.            | DK 5301.450   |
| Product omschrijving | Als alternatief voor de aanwezige deuren. De vrije luchtdoorlaat in het geperforeerde deel bedraagt ca. 85 %.   |
| Materiaal            | Frame: spuitgietaluminium profiel<br>Ventilatierooster: plaatstaal<br>Profiel verticaal: aluminium, geëloxeerd<br>Profiel horizontaal: aluminium, gelakt  |
| Kleur                | Comforthandgreep VX, scharnieren, horizontaal profiel,<br>ventilatierooster: RAL 9005<br>Profiel verticaal: zilverkleurig                                 |
| Levering             | Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E<br>3 st. 180°-scharnieren, gemonteerd<br>Incl. bevestigingsmateriaal |

# Funcities

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Montage-instructie       | Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig                                       |
| Opmerking                | Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 240°<br>Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°            |
| Geschikt voor            | Behuizingstype: VX IT<br>Breedte: = 600 mm<br>Hoogte: = 2.200 mm   |
| Leveringseenheid         | 1 st.  |
| Nettogewicht             | 9,8 kg   |
| Brutogewicht             | 10,8 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)  | 41,1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer       | 94039910   |
| ETIM 9                   | EC000747   |
| ECLASS 8.0               | 27182204   |
| Product omschrijving     | VX IT Deur Geperforeerd B600xH2200   |