

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5366.150 PC-kastsysteem

Staat: 7-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5366.150 - PC-kastsysteem

Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor en PC tot toetsenbord. Voor optimaal bedieningsgemak in een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en onbevoegde toegang.



## Functies

Bestelnr.	PC 5366.150
Uitvoering	met zichtdeur open, toetsenbordhouder en legborden
Product omschrijving	Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden.
Materiaal	Kast, deur, deur achter, inbouwveld, toetsenbordhouders: plaatstaal Handgrepen, decoratieplinten: kunststof Deurprofielen: aluminium Ruit: éénlaags veiligheidsglas
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
General colour	RAL 7035
Kleur	Kast, deur, decoratieplinten, toetsenbordhouders: RAL 7035 Handgreep: RAL 7015 Monitorveld, deur-middendeel: RAL 7015

# Functies

Levering	Kast, deur, deur achter Bodemplaten Zichtdeur boven Uitklapbare toetsenbordhouder Legbord
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.600 mm Diepte: 636 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Beschermklasse NEMA	NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)	497 x 50 x 250 mm 497 x 60 x 200 mm
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	85,5 kg
Brutogewicht	88 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	373,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Product omschrijving	PC Kast SE 600x1600x636 Toetsenb Klapl

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

# Goedkeuringen

---

Certificaten

Oppervlak

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK