

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.250 PC-kaststelsysteem

Staat: 27-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.250 - PC-kastsysteem

Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor en PC tot toetsenbord. Voor optimaal bedieningsgemak in een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en onbevoegde toegang.



Functies

Bestelnr.	PC 5366.250
Uitvoering	met zichtdeur open, lessenaar en legborden
Product omschrijving	Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden.
Materiaal	Kast, deur, deur achter, inbouwveld, toetsenbordhouders: plaatstaal Handgrepen, decoratieplinten: kunststof Deurprofielen: aluminium Ruit: éénlaags veiligheidsglas
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
General colour	RAL 7035
Kleur	Kast, deur, decoratieplinten, toetsenbordhouders: RAL 7035 Handgreep: RAL 7015 Monitorveld, deur-middendeel: RAL 7015

Funcities

Levering	Kast, deur, deur achter Bodemplaten Zichtdeur boven Lessenaar Legbord
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.600 mm Diepte: 636 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Beschermklasse NEMA	NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)	540 x 40 x 175 mm
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	87,5 kg
Brutogewicht	94,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	363,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Product omschrijving	PC Kast SE 600x1600x636 Lessenaarvoorb.

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Goedkeuringen

Certificaten

Oppervlak

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK