

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6218.110 Draagbuis CP 180

Staat: 21-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6218.110 - Draagbuis CP 180 open

Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Open kabelkanaal voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels met connector, eenvoudig met afdekprofiel af te sluiten. X-vormige profielen voor hogere belastbaarheid, grote kabelgeleidingskanalen. Het bovenste kanaal is groot genoeg voor kabels met grote connectoren (bijv. DVI of VGA) en door het complete systeem heen beschikbaar resp. te gebruiken.

## Functies

Bestelnr.	CP 6218.110
Product omschrijving	Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Open kabelkanaal voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels met connector, eenvoudig met afdekprofiel af te sluiten. X-vormige profielen voor hogere belastbaarheid, grote kabelgeleidingskanalen. Het bovenste kanaal is groot genoeg voor kabels met grote connectoren (bijv. DVI of VGA) en door het complete systeem heen beschikbaar resp. te gebruiken.
Materiaal	Draagbuis: spuitgietaluminium profiel Afdekking: kunststof
Kleur	Draagbuis: RAL 7035 Afdekkap: RAL 7024
Levering	Draagbuis Inklikdeksel
Lengte	1.000 mm
Afmetingen	Breedte: 90 mm Hoogte: 160 mm Lengte: 1.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	10,377 kg
Brutogewicht	10,923 kg

# Functies

---

Douanetariefnummer	76042100
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Product omschrijving	CP Draagbuis CP 180, staal, open, L=1000 mm, RAL 7035

---

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Fabrikantverklaring
--------------	---------------------