

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7010.180 Access Control

Staat: 22-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7010.180 - Access Control voor CMC III, PDU, LCP, IoT-interface

Unit voor regeling en bewaking van toegang tot de kasten en behuizingen.

## Functies

Bestelnr.	DK 7010.180
Uitvoering	Access Control
Product omschrijving	Op een Access Control kunnen altijd twee handgrepen en twee kaartlezers worden aangesloten. Via de website van de CMC III processing unit, de PDU of de IoT-interface kunnen handgrepen met verschillende cijfercodes of transponderkaarten worden gekoppeld. Hierdoor zijn alle handgrepen die met een CMC III processing unit, een PDU of een IoT-interface zijn verbonden met slechts één leessysteem aan te sturen. Dankzij de geïntegreerde infraroodsensoren wordt de aangestuurde deur ook gecontroleerd op de actuele toestand (open/gesloten). Daarnaast beschikt de sensor over een trillingssensor die bij het detecteren van vandalisme een alarm afgeeft.
Voordelen	Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
Toepassingsgebieden	Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de bouwtechniek. Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
Mogelijkheden	Voor het aansluiten van twee handgrepen en twee lezers ter bewaking van deuren Geïntegreerde IR-toegangssensor Geïntegreerde vandalismesensor
Materiaal	Kunststof
Oppervlak	Front: glad Behuizing: structuur
Kleur	RAL 9005

# Funcities

Levering	Sensor Montageplaat Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluiting op de CAN-bus	Direct
Interfaces	2 x RJ45 CAN-bus 2 x RJ12 2 x vlaksteker Bus
Afmetingen	Breedte: 110 mm Hoogte: 30 mm Diepte: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...55 °C
Luchtvochtigheid (niet condensierend)	5...95 %
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,166 kg
Brutogewicht	0,169 kg
Douanetariefnummer	85311095
ETIM 9	EC002627
Product omschrijving	DK Access Control, koppeling via CAN-bus-interface, BHD: 110x30x40 mm, RAL 9005

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit