

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.600 CB-apparatenadapters

Staat: 13-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.600 - CB-apparatenadapters 3-polig

CB-apparatenadapters voor een universele en vereenvoudigde montage van vermogensschakelaars.



Funcities

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bestelnr. | SV 9345.600 |
| Materiaal | Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Flexibar Glijmoeren |
| Nominale stroom max. | 250 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Elektrische waarden UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7 |
| Afgaande aansluiting | boven |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Opmerking | Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken |
| Aantal polen | 3-polig |
| Afmetingen | Breedte: 105 mm Hoogte: 240 mm |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |

Functies

| | |
|----------------------------------|--|
| Geschikt voor fabrikanten (type) | ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4) Allen Bradley (140U-J) Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2) GE (FE160, FE250, FD160) Legrand (DPX 250) Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW) OEZ (BD250N, BD250S) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250) Schrack (MC2) Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62) Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250) |
| Toelatingen | UL |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,426 kg |
| Brutogewicht | 1,509 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,77 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Product omschrijving | SV CB-apparatenadapter, 250A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), inclusief flexiblar, bovenaansluiting |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |