

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8265.500

## Aanbouwkasten TS 8

Staat: 25-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8265.500 - Aanbouwkasten TS 8

Het aanbouwsysteem TS 8 van plaatstaal biedt dankzij het symmetrische profiel in zowel de breedte als de diepte een duidelijke winst aan ruimte en een eenvoudige interieuropbouw. Hierdoor is de koppelbaarheid rondom eveneens gegarandeerd. Daarnaast zorgen de geïntegreerde, automatische potentiaalvereffening van alle vlakke onderdelen en de drievoudige oppervlaktebehandeling voor optimale veiligheid.



## Functies

|           |  |
|-----------|--|
| Bestelnr. | TS 8265.500  |
| Materiaal | Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm<br>Dak: plaatstaal, 1,5 mm<br>Deur: plaatstaal, 2,0 mm<br>Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm<br>Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm<br>Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde<br>poedercoating, structuurlak<br>Montageplaat en bodemplaat: verzinkt                         |
| Kleur     | RAL 7035   |

# Funcities

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Levering                           | Kastframe<br>Deur(en)<br>Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen<br>Dakplaat<br>Achterwand<br>4 hijsogen<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard<br>Bodemplaten<br>Montageplaat<br>TS montagerails 18 x 38 mm |
| Afmetingen                         | Breedte: 1.200 mm<br>Hoogte: 1.600 mm<br>Diepte: 500 mm   |
| Afmetingen montageplaat (B x H)    | 1.099 mm x 1.496 mm   |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55   |
| Beschermklasse NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Typekeuring volgens UL 50E         | Type 1<br>Type 12   |
| IK-code                            | IK09  |
| Aantal deuren                      | 2   |
| Basismateriaal                     | Plaatstaal  |
| Leveringseenheid                   | 1 st.   |
| Nettogewicht                       | 145,3 kg  |
| Brutogewicht                       | 159,3 kg  |
| Douanetariefnummer                 | 94032080  |
| ETIM 9                             | EC000261  |
| ECLASS 8.0                         | 27180101  |
| Product omschrijving               | TS 8 Aanbouwkast, met 2 deuren voor en montageplaat, 1200x1600x500 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035   |

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Certificaten

Oppervlak

---

Verklaringen

Fabrikantverklaring  
Verklaring van conformiteit  
Verklaring van conformiteit UK